



TOUGH 500 HYBRID-DMX通道表

复杂模式：25CH 简单模式：20CH

模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
1	1	X轴	0-255	X轴 0-540°
2	2	X轴 16bit	0-255	16bit可调
3	3	Y轴	0-255	Y轴 0-270°
4	4	Y轴 16bit	0-255	16bit可调
5	5	XY速度	0-255	由快到慢
6	6	气泡调光	0-255	光斑由暗到亮
7		气泡调光 16bit	0-255	16bit可调
8	7	气泡频闪	0-7	无功能
			8-15	开光
			16-131	同步频闪, 由慢到快
			132-167	快关慢开, 由慢到快
			168-203	慢关快开, 由慢到快
			204-239	脉冲频闪, 由慢到快
			240-250	随机频闪, 由慢到快
			251-255	开光
9	8	色片盘	0-1	白光
			2-5	红色
			6-9	橙色
			10-13	蓝色
			14-17	绿色
			18-21	黄色
			22-25	绿色
			26-29	玫红
			30-33	荧光
			34-37	深黄
			38-41	深蓝
			42-45	降温
			46-49	浅暖
			50-59	荧光
			60-187	颜色位置/半色
			188-219	正向彩虹, 由快到慢
220-223	停止			
224-255	反向彩虹, 由慢到快			
10	9	固定图案盘	0-3	白光
			4-6	图案1
			7-9	图案2
			10-12	图案3
			13-15	图案4
			16-18	图案5

TOUGH 500 HYBRID-DMX通道表

复杂模式：25CH 简单模式：20CH



模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
10	9	固定图案盘	19-21	图案6
			22-24	图案7
			25-27	图案8
			28-30	图案9
			31-33	图案10
			34-36	图案11
			37-39	图案12
			40-42	图案13
			43-45	图案14
			46-48	图案15
			49-55	图案16
			56-59	白光
			60-63	图案1抖动效果, 由慢到快
			64-67	图案2抖动效果, 由慢到快
			68-71	图案3抖动效果, 由慢到快
			72-75	图案4抖动效果, 由慢到快
			76-79	图案5抖动效果, 由慢到快
			80-83	图案6抖动效果, 由慢到快
			84-87	图案7抖动效果, 由慢到快
			88-91	图案8抖动效果, 由慢到快
			92-95	图案9抖动效果, 由慢到快
			96-99	图案10抖动效果, 由慢到快
			100-103	图案11抖动效果, 由慢到快
			104-107	图案12抖动效果, 由慢到快
			108-111	图案13抖动效果, 由慢到快
			112-115	图案14抖动效果, 由慢到快
			116-119	图案15抖动效果, 由慢到快
120-123	图案16抖动效果, 由慢到快			
124-127	白光			
128-189	正向彩虹, 由快到慢			
190-193	停止			
194-255	反向彩虹, 由慢到快			
11	10	旋转图案盘	0	白光
			1-5	旋转盘白圆
			6-11	图案1
			12-17	图案2
			18-23	图案3
			24-29	图案4
			30-35	图案5



TOUGH 500 HYBRID-DMX通道表

复杂模式：25CH 简单模式：20CH

模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
11	10	旋转图案盘	36-41	图案6
			42-47	图案7
			48-53	图案8
			54-63	图案9
			64-69	图案9抖动效果
			70-75	图案8抖动效果
			76-81	图案7抖动效果
			82-87	图案6抖动效果
			88-93	图案5抖动效果
			94-99	图案4抖动效果
			100-105	图案3抖动效果
			106-111	图案2抖动效果
			112-117	图案1抖动效果
			118-127	白光
			128-191	正向彩虹, 由快到慢
192-255	反向彩虹, 由慢到快			
12	11	图案旋转	0-63	旋转图案定位
			64-145	正向旋转, 由快到慢
			146-149	停止
			150-231	反向旋转, 由慢到快
			232-255	图案旋转正反向彩虹效果
13		图案旋转 16bit	0-255	16bit可调
14	12	棱镜1	0-4	无功能
			5-255	棱镜效果
15	13	棱镜1旋转	0-127	棱镜旋转位置
			128-189	正向旋转, 由快到慢
			190-193	停止
			194-255	反向旋转, 由慢到快
16	14	棱镜2	0-4	无功能
			5-255	棱镜效果
17	15	棱镜2旋转	0-127	棱镜旋转位置
			128-189	正向旋转, 由快到慢
			190-193	停止
			194-255	反向旋转, 由慢到快
18	16	雾化1	0-255	雾化效果
19	17	光束挠射(雾化2)	0-3	无功能
			4-255	雾化效果
20	18	调焦	0-255	由远到近
21		调焦 16bit	0-255	16bit可调



TOUGH 500 HYBRID-DMX通道表

复杂模式：25CH 简单模式：20CH

模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
22		自动调焦	0-10	无功能
			11-255	自动调焦
23	19	放大	0-255	由大到小
24		放大 16bit	0-255	16bit可调
25	20	功能通道	0-29	无功能
			30-39	无功能
			40-49	无功能
			50-59	无功能
			60-69	无功能
			70-79	XY中断允许
			80-89	XY中断禁止
			90-99	色片中断允许
			100-109	色片中断禁止
			110-119	图案中断允许
			120-129	图案中断禁止
			130-139	开泡
			140-149	XY复位
			150-159	色片复位
			160-169	图案复位
			170-179	频闪/棱镜复位
			180-189	无功能
			190-199	放大+雾化+调焦复位
200-209	全部复位			
210-219	全部中断允许			
220-229	全部中断禁止			
230-239	关泡			
240-247	无功能			
248-255	无功能			